

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE DORSAL À JET CONTINU

## ALGIPULVÉ PRO DORSAL II



Photos non contractuelles.



RÉFÉRENCE

GENCOD

Algipulvé Pro Dorsal II

3490265020078

### PROPRIÉTÉS

- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit, prête à l'emploi.
- Ne nécessite pas de raccordement en eau, ni en électricité, ni en air comprimé.
- Réservoir équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton, commandée par pressostat. En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
- Sécurise le travail en hauteur : utilisation dorsale.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ▪ Capacité du réservoir | <b>15 Litres</b>                                  |
| ▪ Pression              | <b>2 à 4 bars</b>                                 |
| ▪ Débit                 | <b>120 à 180 L/h (avec buse à jet droit)</b>      |
| ▪ Lance                 | <b>inox avec coupleur rapide - Longueur 40 cm</b> |
| ▪ Portée du jet         | <b>Jusqu'à 10 mètres</b>                          |
| ▪ Poids                 | <b>4 kg</b>                                       |

### Batterie

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ▪ Type, capacité, chargeur | <b>Lithium-ion 18V</b>  |
| ▪ Autonomie en continu     | <b>Environ 2 heures</b> |
| ▪ Temps de recharge        | <b>Environ 3 heures</b> |

### Accessoires disponibles sur demande :

- Canne télescopique : 3,20 mètres ou 5,40 mètres.
- Pièces détachées.

### RECOMMANDATION

Après chaque utilisation, bien rincer l'appareil et ses accessoires à l'eau claire.

### INCLUS DANS LE PACK :



Batterie  
Lithium-ion  
2600 Mah



Chargeur  
de batterie



Poignée de  
pulvérisation  
ergonomique



Buses



Lance de pulvérisation 40 cm

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT